

Młotki brukarskie SIMPLEX • Kompozyt gumowy / miękki metal; z żeliwną obudową i uchwytem z drewna hikorowego EH 3029.



Opis produktu

Młot ślusarski SIMPLEX serii 3029 wyposażony jest w kombinację końcówek z gumy kompozytowej i miękkiego metalu. Bardzo odporna na zużycie, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykły młotek gumowy. Wykonana z aluminium, srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie. Długowłóknisty i bardzo trwały trzonek hikorowy jest lakierowany i ergonomicznie ukształtowany. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów. Ten młot ślusarski o wadze całkowitej 3,700g i długości całkowitej 800mm jest dostępny w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

- Młot ślusarski SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, mało ścieralna) i miękkiego metalu (srebrna, twarda, odporna na wysokie temperatury)
- Obudowa z żeliwa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3,700g)

Przykłady zastosowań

Do mocnego uderzania, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Material

Uchwyt

- Drewno hikorowe

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę
- Do ciężkich prac

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

| Ø | | | Wymiary | | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Nr art. |
|----|-----|-----|--|--|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | Długość x Szerokość x Wysokość [mm] | | | | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | | 3710 | 4030618306429 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3029.081 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.