

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-miękki / kompozyt gumowy; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3112.



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3112 jest dostępna z popularną kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i gumy kompozytowej.

Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Kończówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzacji uderzeń i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjny młotek gumowy.

Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwyty pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, nie marszczy się) i gumy kompozytowej (czarny, średnio twardy, amortyzuje uderzenia, bezzapachowy, mało odporny na zużycie).
- Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealny do prac na materiałach łatwo pękających).
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od Ø30 do Ø60

Przykłady zastosowań

do bardzo delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, układanie kafelków, praca z kamieniem naturalnym, montaż mebli, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż okien i drzwi prace stolarskie

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Aluminium Al

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficli@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	—	—						
30	90	295	295 x 90 x 30	208	4030618305194	AAA905c002	21-04-09-16	3112.030
40	115	325	325 x 115 x 40	382	4030618305200	AAA905c002	21-04-09-16	3112.040
50	135	370	370 x 135 x 50	675	4030618305217	AAA905c002	21-04-09-16	3112.050
60	150	405	405 x 150 x 60	885	4030618305224	AAA905c002	21-04-09-16	3112.060

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.