

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-miękki / superplastik; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3117.



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3117 jest dostępna z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i superplastiku.

Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Kończówka superplastikowa (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego, wykonana z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwyty pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, nie marszczy się) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealny do prac na materiałach łatwo pękających).
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od Ø30 do Ø60

Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie i ustawianie lekkich i delikatnych elementów prace stolarskie, modelowanie, produkcja drzwi, montaż mebli, dłutowanie

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Aluminium Al

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	—	—						
30	90	295	295 x 90 x 30	185	4030618302728	AAA905c002	21-04-09-16	3117.030
40	115	325	325 x 115 x 40	350	4030618302735	AAA905c002	21-04-09-16	3117.040
50	135	370	370 x 135 x 50	645	4030618302742	AAA905c002	21-04-09-16	3117.050
60	150	405	405 x 150 x 60	875	4030618302759	AAA905c002	21-04-09-16	3117.060

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.