

## SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-miękki / nylon; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3118.



### Opis produktu

Seria SIMPLEX 3118 dostępna jest z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i nylonu. Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Kończówka nylonowa (seria 3208) posiada doskonałe właściwości uderowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, a także nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Ponadto jest również odporna na oleje i smary. Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwyty pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, nie marszczy się) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).
- Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealny do prac na materiałach łatwo pękających).
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytka pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od Ø30 do Ø60

### Przykłady zastosowań

Połączenia końcówek uderowych, pozycjonowanie i ustawianie lekkich i delikatnych elementów, prace stolarskie, montaż mebli, blacharstwo

### Materiał

#### Uchwyt

- Drewno

#### wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie



#### wkładka 2

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

#### Obudowa

- Aluminium Al

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	profficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
								
30	90	295	295 x 90 x 30	205	4030618305279	AAA905c002	21-04-09-16	3118.030
40	115	325	325 x 115 x 40	380	4030618305286	AAA905c002	21-04-09-16	3118.040
50	135	370	370 x 135 x 50	670	4030618305293	AAA905c002	21-04-09-16	3118.050
60	150	405	405 x 150 x 60	875	4030618305309	AAA905c002	21-04-09-16	3118.060

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.