

## SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Kompozyt gumowy / superplastik; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem EH 3127.



### Opis produktu

SIMPLEX seria 3127 zawiera kombinację końcówek z gumy kompozytowej i superplastiku. Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) jest bardzo odporna na zużycie, amortyzuje uderzenia i jest bezzapachowa, dzięki czemu oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe.

Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłoczonego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwyty pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, o niskiej ścieralności) i superplastiku (biała, średnio twarda, bardzo wytrzymała).
- Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealny do prac na materiałach łatwo pękających).
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od Ø30 do Ø60.

### Przykłady zastosowań

Dla kontrolerów drzew i rzeczoznawców do ostukiwania przypuszczalnych uszkodzonych miejsc

### Material

#### Uchwyt

- Drewno

#### wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

#### wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

#### Obudowa

- Aluminium Al

### Informacje do zamówienia

| Ø  | Wymiary |     | Długość x Szerokość x Wysokość<br>[mm] | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Nr art.  |
|----|---------|-----|--|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    | —       | —   |  |     |               |                   |             |          |
| 30 | 90      | 295 | 295 x 90 x 30                          | 200 | 4030618302766 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3127.030 |
| 40 | 115     | 325 | 325 x 115 x 40                         | 370 | 4030618302773 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3127.040 |
| 50 | 135     | 370 | 370 x 135 x 50                         | 680 | 4030618302780 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3127.050 |
| 60 | 150     | 405 | 405 x 150 x 60                         | 950 | 4030618302797 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3127.060 |

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.