

## Pobijaki • bezodrzutowe EH 3408.



### Opis produktu

Seria 3408 firmy Halder oferuje pobijaki w różnych rozmiarach od 20mm do 50mm. Są to pobijaki z miękkimi wkładkami bez trzonka, pozwalające użytkownikowi trzymać główkę młotka bezpośrednio w dłoni. Nadają się do stosowania w sytuacjach, gdy ograniczona dostępność uniemożliwia pracę z młotkiem, są również idealne do stosowania dokładnej siły uderzenia, jaka jest potrzebna do precyzyjnego uderzenia w przedmiot obrabiany i do pracy przy użyciu minimalnej siły.

Ci mali pomocnicy są wyposażeni na obu końcach w wymienne, tłumiące hałas, bardzo odporne na zużycie i odpryskiwanie główki ze specjalnego nylonu.

Dzięki wypełnieniu śrutem stalowym są to narzędzia bezodrzutowe. Efektem tego jest to, że energia śrutu stalowego jest przekazywana z lekkim opóźnieniem, gdy powierzchnia styku młotka uderza w obrabiany przedmiot. Zmniejszone odbicie pozwala na pochłanianie energii uderzenia z doskonałą wydajnością, co umożliwia pracę z mniejszym obciążeniem stawów i niskim poziomem hałasu.

Cechy produktu:

- Bezodrzutowe
- Oba końce są wyposażone w wymienne wkładki wykonane ze specjalnego nylonu, który jest bardzo odporny na zużycie i odpryski.
- Umożliwiają delikatną pracę przy niskim poziomie hałasu i minimalnej sile.
- Dokładne zastosowanie potrzebnej siły uderzenia.
- Rozwiązania dla środowisk o ograniczonej dostępności.
- Dostępne w rozmiarach od 20mm do 50mm.

### Przykłady zastosowań

Prace montażowe/naprawy/utrzymanie ruchu z ograniczoną dostępnością

### Materiał

#### Wkładki

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

### Montaż

Wymienne nylonowe wkładki

### Więcej informacji


### Inne produkty

- Drop-mallets/Punches kit, 4 pcs.

### Informacje do zamówienia

Ø	↔	Wymiary		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
		Długość x Szerokość x Wysokość						
		[mm]						
20	150	150 x 20 x 20		215	4030618302087	AAA905c002	21-04-07-02	3408.020
30	155	155 x 30 x 30		470	4030618302100	AAA905c002	21-04-07-02	3408.030
40	160	160 x 40 x 40		785	4030618302124	AAA905c002	21-04-07-02	3408.040
50	165	165 x 50 x 50		1250	4030618302148	AAA905c002	21-04-07-02	3408.050

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.