

Przebijaki
EH 3408.

Opis produktu

Seria 3408 firmy Halder oferuje pobijaki w trzech różnych rozmiarach: 10mm, 12mm i 15mm. Wyposażone na obu końcach w wymienne, tłumiące hałas, bardzo odporne na ścieranie i odpryski główki ze specjalnego nylonu, ci mali pomocnicy umożliwiają wyjątkowo pewną i delikatną pracę w porównaniu ze stalowym młotkiem.

Cechy produktu:

- Mali pomocnicy wyprodukowani przez firmę Halder.
- Obie końcówki wyposażone są w wymienne główki wykonane ze specjalnego nylonu, który jest bardzo odporny na ścieranie i odpryski.
- Pozwalają na pewną i delikatną pracę
- Dostępne w rozmiarach 10mm, 12mm i 15mm.

Przykłady zastosowań

Prace montażowe/naprawy/utrzymanie ruchu z ograniczoną dostępnością, pojazdy mechaniczne / użytkowe

Materiał

Wkładki

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

Montaż

Wymienne nylonowe wkładki

Więcej informacji

Inne produkty

- Drop-mallets/Punches kit, 4 pcs.

Informacje do zamówienia

Ø		Wymiary		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
10	168	168 x 10 x 10	90	4030618302056	AAA905c002	21-04-07-02	3408.010
12	170	170 x 12 x 12	130	4030618302063	AAA905c002	21-04-07-02	3408.012
15	175	175 x 15 x 15	200	4030618302070	AAA905c002	21-04-07-02	3408.015

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.