

## SUPERCRAFT inserts for SUPERCRAFT soft-face mallets

EH 3508.



### Opis produktu

Wkładki nylonowe (seria 3508) o twardości ok. 73 w skali Shore'a D są bardzo twarde. Wkładki z białego poliamidu charakteryzują się znakomitymi właściwościami udarowymi i są gwarancją połączenia maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, a także nigdy nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera. Są odporne na duże siły uderzenia wytwarzane przez inne młotki z miękką powierzchnią. Ponadto są one odporne na oleje i smary i są stosowane również w młotach kowalskich, dobijakach, innych młotkach SUPERCRAFT i młotków SUPERCRAFT.

Wkładki te dostępne są w rozmiarach od 10mm do 100mm.

Cechy produktu:


- Wkładka nylonowa SUPERCRAFT (poliamid).
- Biała.
- Twarda.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera.
- Odporna na oleje i smary.
- Dostępne w rozmiarach od 10mm do 100mm.

### Materiał

#### Końcówka

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- wytłumienie hałasu
- Do mocnego uderzania

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
20	18,0 x 20,5 x 20,5	5	4030618301875	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3508.020</a>
25	26,5 x 26,5 x 20,0	10	4030618301882	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3508.025</a>
30	31,5 x 31,5 x 22,0	17	4030618301899	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3508.030</a>
35	36,5 x 36,5 x 22,0	23	4030618301905	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3508.035</a>
40	41,5 x 41,5 x 24,0	33	4030618301912	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3508.040</a>
45	45,0 x 45,0 x 26,0	43	4030618301929	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3508.045</a>
50	50,0 x 50,0 x 27,0	55	4030618301936	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3508.050</a>
60	60,0 x 60,0 x 32,0	95	4030618301943	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3508.060</a>
70	70,0 x 70,0 x 35,0	130	4030618301950	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3508.070</a>
80	81,0 x 81,0 x 37,0	195	4030618301967	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3508.080</a>

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.