

Skręcony klin rozłupujący • W zestawie pojemnik plastikowy do łatwego transportu EH 3556.



Opis produktu

Skręcona o 20°, kuta i solidna klinga rozłupująca zapewnia dużą siłę rozłupywania i nie cofnie się nawet przed wyzwaniem rozłupania sękatego drewna. Płyta uderzeniowa jest szlifowana i wyposażona w fazę. Mimo wagi 3.100 g, zagłębione uchwyty na bokach zapewniają pewny chwyt i włożenie klingi do drewna. Ukośne rowki zapobiegają odbijaniu się klingi - nawet w zamrożonym drewnie. Pomarańczowa powłoka proszkowa sprawia, że klinga jest zawsze łatwa do znalezienia. Wygodne pudełko ze specjalnego tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczny transport.

Idealne uzupełnienie do siekiery rozłupującej SIMPLEX (nr art. 3007.160), młotów kowalskich SIMPLEX (nr art. 3007.081-141) i innych młotów kowalskich Halder (nr art. 3366.0S3-0S6).

Cechy produktu:

- Solidna, kuta, skręcana klinga rozłupująca o mocnym działaniu rozłupującym.
- Ciężar 3.100 g.
- Wpuszczane uchwyty po bokach dla bezpiecznego trzymania.
- Ukośne rowki zapobiegają odbijaniu się klingi - nawet w zamrożonym drewnie.
- Łatwo widoczny dzięki pomarańczowemu lakierowaniu proszkowemu.
- Idealne w połączeniu z młotami kowalskimi Halder i siekierą rozłupującą SIMPLEX.
- W komplecie z pojemnikiem transportowym z tworzywa sztucznego.

Przykłady zastosowań

Rozłupywanie klocków drewnianych o długości 1 metra

Dzięki uzyskaniu optymalnego kąta 20 klin jest wręcz niezastąpiony przy rozłupywaniu drewnianych klocków. W połączeniu z siekierą Simplex jest to niezbędne narzędzie dla drwali. Wykonany ze stali specjalnej, kuty i hartowany, szlifowany, posiada dobre prowadzenie w trakcie pracy.

Materiał

- Stal ulepszana cieplnie, kuta, powierzchnia uderzenia szlifowana ze sfazowanymi krawędziami

Więcej informacji

Uwagi

Wbijaj kliny tylko młotkiem z wkładkami z plastiku. Uderzenie stali o stal może powodować odpryski.

Informacje do zamówienia

Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-19-02	Nr art. 3556.260
Długość	Szerokość						
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

Przykład aplikacji







Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.