

## Młotki SIMPLEX • Kompozyt gumowy; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego EH 3702.



### Opis produktu

Seria SIMPLEX 3701 jest wyposażona po obu stronach w kompozytową końcówkę z gumy (seria 3201).

Ta średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) jest absolutnym bestsellerem. Bardzo odporna na zużycie, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykle młotki gumowe

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest niezwykle wytrzymały i trwały, zapewnia wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm oraz jako młotek brukarski (3702.081).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z gumy kompozytywnej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, o niskiej ścieralności).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo solidna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø80mm oraz jako młot brukarski.

### Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, prace konserwacyjne i naprawcze

### Materiał

#### Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

#### Wkładki

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

#### Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	—	—						
30	90	300	300 x 90 x 34	460	4030618303367	AAA905c002	21-04-09-16	3702.030
40	115	325	325 x 115 x 40	890	4030618303374	AAA905c002	21-04-09-16	3702.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1250	4030618303381	AAA905c002	21-04-09-16	3702.050
60	150	410	410 x 150 x 68	1830	4030618303398	AAA905c002	21-04-09-16	3702.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3420	4030618303404	AAA905c002	21-04-09-16	3702.080

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.