

Młotki brukarskie SIMPLEX • Nylon; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i uchwytem z włókna szklanego EH 3708.



Opis produktu

Młot ślusarski SIMPLEX serii 3708 jest wyposażony z obu stron w końcówkę nylonową. Ta biała końcówka (seria 3208) oferuje znakomite właściwości uderowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się ona z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Ponadto jest również odporna na oleje i smary. Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia. Niezwykle wytrzymała i trwała rękojeść z włókna szklanego oferuje wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć). Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów. Ważący 3,640g wagi całkowitej oraz długości całkowitej 800mm, młot ten dostępny jest w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

- Młot ślusarski SIMPLEX z dwoma końcówkami z nylonu (białe, twarde, bardzo odporne na ścieranie, nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera, odporne na oleje i smary).
- Wzmocniony korpus z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez zwiększenie masy.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na duże oszczędności kosztów i zasobów.
- Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3,640g).

Przykłady zastosowań

Do mocnego uderzania, dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, montaż obudów, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, budowa hal, konstrukcje stalowe, budowa obiektów targowych, prace blacharskie, naprawy i konserwacja

Material

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

Wkładki

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	Długość x Szerokość x Wysokość [mm]							
80	175	800	800 x 175 x 80	3640	4030618304852	AAA938c002	21-04-09-20	3708.081

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.