

Młotki SIMPLEX • Miękki metal; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego EH 3709.



Opis produktu

SIMPLEX seria 3709 wyposażony jest z obu stron w miękką końcówkę metalową. Wykonana z aluminium, srebrna końcówka (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia. Niezwykle wytrzymały i trwały trzonek z włókna szklanego zapewnia wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30 mm do 80 mm oraz jako młotek ślusarski (3709.081).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z miękkiego metalu (srebrny, twardy, żaroodporny).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø80mm oraz jako młot ślusarski.
- Końcówka z miękkiego metalu jest wykonana z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane.

Przykłady zastosowań

Do ciężkich prac, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Materiał

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

Wkładki

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
30	90	300	300 x 90 x 34	520	4030618303596	AAA905c002	21-04-09-16	3709.030
40	115	325	325 x 115 x 40	1000	4030618303602	AAA905c002	21-04-09-16	3709.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1490	4030618303619	AAA905c002	21-04-09-16	3709.050
60	150	410	410 x 150 x 68	2240	4030618303626	AAA905c002	21-04-09-16	3709.060
80	175	490	490 x 175 x 80	4290	4030618303633	AAA905c002	21-04-09-16	3709.080

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.