

Młotki SIMPLEX • Kompozyt gumowy / miedź; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego EH 3724.



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3724 obejmuje kombinację końcówek z gumy kompozytowej i miedzi. Bardzo odporna na zużycie, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe. Końcówka miedziana (seria 3804), jako najtwardszą końcówką w programie SIMPLEX, wytwarza ekstremalnie wysokie siły uderzenia, ale w porównaniu z młotkiem stalowym jest łagodniejsza. Zastępuje ona konwencjonalny młotek miedziany.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia. Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicach 30mm i 40mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, mało ścieralna) i miedzi (twarda).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach Ø30 i Ø40.

Przykłady zastosowań

Prostowanie, budowa instalacji przemysłowych, prace blacharskie, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Material

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie




wkładka 2

- miedź z tulejką plastikową
- twardy

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
								
30	90	300	300 x 90 x 34	575	4030618306009	AAA905c002	21-04-09-16	3724.030
40	115	325	325 x 115 x 40	1150	4030618304890	AAA905c002	21-04-09-16	3724.040

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.