

Młotki SIMPLEX • Kompozyt gumowy / miękki metal; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego EH 3729.



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3729 obejmuje kombinację końcówek z gumy kompozytowej i miękkiego metalu. Bardzo odporna na zużycie, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykły młotek gumowy.

Wykonana z aluminium, srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na ciepło i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30 mm do 80 mm oraz jako młotek ślusarski (3729.081).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, mało ścieralna) i miękkiego metalu (srebrna, twarda, odporna na ciepło).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 do Ø80 oraz jako młot ślusarski.

Przykłady zastosowań

Do ciężkich prac, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Material

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
30	90	300	300 x 90 x 34		485	4030618306047	AAA905c002	21-04-09-16	3729.030
40	115	325	325 x 115 x 40		945	4030618306054	AAA905c002	21-04-09-16	3729.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1375	4030618306061	AAA905c002	21-04-09-16	3729.050
60	150	410	410 x 150 x 60		2030	4030618306078	AAA905c002	21-04-09-16	3729.060
80	175	490	490 x 175 x 80		3845	4030618306085	AAA905c002	21-04-09-16	3729.080

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.