

Młotki SIMPLEX • Miedź / nylon; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego EH 3748.



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3748 obejmuje kombinację końcówek z miedzi i nylonu. Jako najtwardsza w programie SIMPLEX, końcówka miedziana (seria 3804) wytwarza ekstremalnie wysokie siły uderzenia, ale w porównaniu z młotkiem stalowym jest łagodniejsza. Zastępuje ona zwykły młotek miedziany. Końcówka nylonowa (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w temperaturach ujemnych. Ponadto jest również odporna na oleje i smary. Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia. Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękkość. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć. Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach 30mm i 40mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z miedzi (twarda) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporna na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporna na oleje i smary).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękkość z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach Ø30mm i Ø40mm.
- Zastępuje klasyczne młotki miedziane.

Przykłady zastosowań

Budowa instalacji przemysłowych, prace blacharskie, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym

Materiał

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

- miedź z tulejką plastikową
- twardy

wkładka 2

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	—	—						
30	90	300	300 x 90 x 34	560	4030618305040	AAA905c002	21-04-09-16	3748.030
40	115	325	325 x 115 x 40	1150	4030618305057	AAA905c002	21-04-09-16	3748.040

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.