

Końcówka BASEPLEX • Nylon, biały EH 3988.



Opis produktu

Końcówka nylonowa BASEPLEX (seria 3988) o twardości ok. 75 w skali Shore'a D jest bardzo twardą końcówką. Ta biała końcówka jest nieco twardsza od czerwonej i oferuje jeszcze większą odporność na ścieranie. Jest odporna na oleje i smary. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Cechy produktu:

- Końcówka nylonowa BASEPLEX.
- Biała.
- Twarda.
- Odporna na ścieranie.
- Odporna na oleje i smary.
- Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Materiał

Końcówka

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
25	27 x 27 x 25		12	4030618304227	AAA905c002	21-04-91-06	3988.025
30	33 x 33 x 26		18	4030618304234	AAA905c002	21-04-91-06	3988.030
40	45 x 45 x 30		40	4030618304241	AAA905c002	21-04-91-06	3988.040
50	55 x 55 x 32		70	4030618304258	AAA905c002	21-04-91-06	3988.050

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.