


Smycze • zgodnie z DAN80 EH 4218.



Opis produktu

Stosowane w celu ochrony np. sworzni blokujących kulkowych przed zgubieniem. Linki mocujące charakteryzują się lekką i elastyczną konstrukcją.

Oprócz wersji standardowych, produkujemy również wszystkie inne wersje (różne długości) i konstrukcje (typ [rys.] 1 - 3) zgodnie z normą. Opcjonalnie dostępne są wszystkie warianty zawieszek (mosiądz, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20). Możliwe są krótkie terminy dostaw.

Materiał

Linka

- Nylon, biały (zgodnie z MIL-C-5040 Typ III)

kółko

- Stal nierdzewna (zgodnie z DAN191C20)

Końcówka linki

- Miedziowane galwanicznie (zgodnie z DIN46237 4-6)

Izolator

- Nylon (poliamid), żółty

Więcej informacji


Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Wersja specjalna na zapytanie.


Inne produkty

- Linki mocujące
- Smycze, Zgodnie z NSA5732

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary L +5 -3 [mm]	 [g]	Nr art.
z końcówką kablową i brelokiem na klucze, na obu końcach – rysunek 1		
200	5,0	4218.A20
z końcówką kablową / with cable lug and key ring – rysunek 2		
200	5,0	4218.B20
z końcówką kablową na obu końcach – rysunek 3		
430	5,6	4218.C43

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.