

## ASORTYMENTY STANDARDOWE V40

## Asortyment do jednoczesnego wykonania 2 przyrządów, nr art. 1090.110

Sztuk	Oznaczenie	nr art.	Sztuk	Oznaczenie	nr art.
<b>Elementy systemowe</b>			<b>Elementy znormalizowane</b>		
2	Płyta bazowa	1000.400	3	Wkręt bez łba	22540.0381
5	Podkładka	1007.400	3	Wkręt bez łba	22540.0382
5	Podkładka	1007.600	3	Trzpień, płaski	22690.0021
5	Podkładka	1007.700	3	Trzpień, płaski	22690.0321
5	Podkładka	1007.800	3	Nasadka wahadłowa, płaska	22730.0013
5	Podkładka	1007.900	3	Nasadka wahadłowa, żłobkowana	22730.0313
6	Korpus mocujący	1010.100	5	Śruba dwustronna	23040.0582
2	Korpus mocujący	1010.200	3	Śruba dwustronna	23040.0583
1	Korpus mocujący	1010.300	3	Śruba dwustronna	23040.0584
3	Korpus mocujący	1011.100	2	Panewka stożkowa	23050.0208
1	Korpus mocujący	1011.200	5	Podkładka	23060.0008
1	Korpus mocujący	1011.300	5	Nakrętka sześciokątna	23070.0008
1	Listwa mocująca	1013.600	2	Nakrętka wieńcowa	23080.0008
3	Ogranicznik	1014.500	5	Nakrętka przedłużająca	23090.0008
4	Kamień rowkowy centrujący	1029.600	2	Łapa dociskowa	23150.0009
10	Nakrętka do rowków teowych	1030.100	3	Łapa mocująca z noskiem	23180.0209
15	Nakrętka do rowków teowych	1030.300	2	Naprężacz niskiego rozciągania	23210.0502
8	Naprężacz rowkowy	1031.100	1	Naprężacz wyrównawczy	23220.0085
3	Naprężacz rowkowy	1031.200	4	Siłownik wysokościowy	23310.0125
4	Naprężacz rowkowy	1031.300	2	Siłownik wysokościowy	23310.0126
1	Klucz nasadowy	1032.100	2	Siłownik wysokościowy	23310.0127
2	Przekładka	1047.700			
1	Listwa	1047.800			
3	Płyta nasadowa	1047.900			

6

## Asortyment do jednoczesnego wykonania 3 przyrządów, nr art. 1090.120

Sztuk	Oznaczenie	nr art.	Sztuk	Oznaczenie	nr art.
<b>Elementy systemowe</b>			<b>Elementy znormalizowane</b>		
2	Płyta bazowa	1000.400	5	Wkręt bez łba	22540.0381
1	Płyta bazowa	1000.500	5	Wkręt bez łba	22540.0382
5	Podkładka	1007.400	4	Trzpień, płaski	22690.0021
5	Podkładka	1007.600	3	Trzpień, beczułkowaty	22690.0121
5	Podkładka	1007.700	3	Trzpień, żłobkowy	22690.0221
20	Podkładka	1007.800	4	Trzpień, płaski	22690.0321
5	Podkładka	1007.900	3	Trzpień, beczułkowaty	22690.0421
8	Korpus mocujący	1010.100	3	Trzpień, beczułkowaty	22690.0423
4	Korpus mocujący	1010.200	3	Trzpień, żłobkowy	22690.0521
2	Korpus mocujący	1010.300	4	Nasadka wahadłowa, płaska	22730.0013
6	Korpus mocujący	1011.100	3	Nasadka wahadłowa, żłobkowana	22730.0313
4	Korpus mocujący	1011.200	5	Śruba dwustronna	23040.0582
2	Korpus mocujący	1011.300	5	Śruba dwustronna	23040.0583
1	Kątownik do mocowania, rowkowy	1012.100	3	Śruba dwustronna	23040.0584
1	Listwa mocująca	1013.600	3	Panewka stożkowa	23050.0208
1	Listwa mocująca	1013.700	10	Podkładka	23060.0008
6	Ogranicznik	1014.500	5	Nakrętka sześciokątna	23070.0008
1	Kątownik do podpierania	1020.300	3	Nakrętka wieńcowa	23080.0008
1	Kątownik do podpierania	1021.600	5	Nakrętka przedłużająca	23090.0008
1	Kątownik do podpierania	1021.700	2	Łapa dociskowa	23150.0009
5	Kamień rowkowy centrujący	1029.600	3	Łapa mocująca z noskiem	23180.0209
20	Nakrętka do rowków teowych	1030.100	2	Naprężacz niskiego rozciągania	23210.0501
37	Nakrętka do rowków teowych	1030.300	2	Naprężacz niskiego rozciągania	23210.0502
15	Naprężacz rowkowy	1031.100	2	Naprężacz wyrównawczy	23220.0085
5	Naprężacz rowkowy	1031.200	2	Naprężacz nasadzany	23310.0025
5	Naprężacz rowkowy	1031.300	6	Siłownik wysokościowy	23310.0125
1	Klucz nasadowy	1032.100	4	Siłownik wysokościowy	23310.0126
2	Przekładka	1047.700	2	Siłownik wysokościowy	23310.0127
2	Listwa	1047.800			
6	Płyta nasadowa	1047.900			

Podane asortymenty zawierają produkty zalecane.  
Wymagane elementy zależą od obrabianego detalu.  
W razie potrzeby możliwe są zmiany w asortymentach.