


## Blocuri V

### 1148.500




#### Descrierea produsului

##### Material

- Oțel, călit, șlefuit

#### Desen



#### Informații comandă

Sistem	Dimensiuni													Pentru șuruburi	y		Ref. Nr.
	$l_1$	$b_1$	$b_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$l_2$	$d$	$d_2$	d min.	d max.				
V70	70	54	14	60	83,3	24	19	5	18	40	M12	12	67	M12	12	1251	1148.500

#### Reclamație

##### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

##### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

##### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.