

## Plăci de bază

1500.300



### Descrierea produsului

#### Material


- Fontă gri GG, șlefuită

#### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere.

### Desen




### Informații comandă

Sistem	$b_1 \times l_1$	$h$ $\pm 0,02$	$d_1$	Dimensiuni					$y$ [mm]	Pentru șuruburi [mm]	Numărul găurilor de fixare $n$	Număr de rânduri cu găuri	[kg]	Ref. Nr.
				$d_2$	$a$	$b_3$	$c$	$l_3$						
L12	400 x 500	40	12	M12	150	150	50	200	12	M12	4	8 x 10	56	1500.300

Exemplu de aplicație







## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.