

Limitatoare • cu filet de montaj

1586.080




Descrierea produsului

Material

Corp

- Oțel pentru scule, călit

Desen



Informații comandă

Dimensiuni												[g]	Ref. Nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub> -0,05	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>			
cu filet pentru montaj pe ambele fețe – figura 1														
M12	M5	40	20	2	44	28	18	18	21,4	11	11	379	1586.080	

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.