

Bacuri în trepte

1701.100



Descrierea produsului

- Partea de sus și laterală, cu filet pentru montaj bacuri paralele
- Suprafețele de prindere șlefuite
- Filete adiționale pentru montajul bacurilor paralele și a bacurilor interschimbabile (Ref. Nr. 1701.250-1701.280) pe ambele părți
- Găuri pentru montaj clic (Ref. Nr. 1701.190 -1701.200) pe partea de sus a bacului

Material

- Oțel, călit

Desen




Figura 1





Figura 2

Informații comandă

Lățime bac [mm]	Dimensiuni							[g]	Ref. Nr.
	b	l ₁	l ₂	l ₃ [mm]	h ₁	h ₂	c		
bac, fix – figura 1									
125	124,4	92	43	34	39,5	20	24	3000	1701.100

Exemplu de aplicație



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Lațimea de fixare s ₁	0 - 62	0 - 182	0 - 312
Lațimea de fixare s ₂	85 - 193	131 - 313	88 - 443

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.