

## Bacuri în trepte

1701.110



### Descrierea produsului

- Partea de sus și laterală, cu filet pentru montaj bacuri paralele
- Suprafețele de prindere șlefuite
- Filete adiționale pentru montajul bacurilor paralele și a bacurilor interschimbabile (Ref. Nr. 1701.250-1701.280) pe ambele părți
- Găuri pentru montaj clic (Ref. Nr. 1701.190 -1701.200) pe partea de sus a bacului

### Material

- Oțel, călit

### Desen




Figura 1





Figura 2

### Informații comandă

Lățime bac [mm]	Dimensiuni							[g]	Ref. Nr.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
<b>bac, mobil – figura 2</b>									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

### Exemplu de aplicație



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Lațimea de fixare s <sub>1</sub>	0 - 62	0 - 182	0 - 312
Lațimea de fixare s <sub>2</sub>	85 - 193	131 - 313	88 - 443

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.