

Bacuri de sprijin • oscilant

1702.100



Descrierea produsului

- Pentru montajul diverselor elemente verticale (ref. nr. 1703.300-1703.400), set universal (ref. nr. 1702.600) și bacuri rotunde (ref. nr. 1702.710-1702.780)
 - Suprafața frontală poate fi folosită ca suprafața de prindere (călită și șlefuită)
- Bacul suport, mobil, oscilant (ref. nr. 1702.200)
- Pentru prinderea pieselor complexe
 - Pentru a compensa abaterile de la paralelism a suprafețelor de prindere
- Se livrează **fără** distanțiere și celelalte elemente de fixare

Material

- Oțel, călit

Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă

Lățime bac [mm]	Dimensiuni				[kg]	Ref. Nr.
	b	l [mm]	h	c		
bac, fix – figura 1						
125	189	104	20	24	3	1702.100

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.