

Bacuri în trepte • pentru bacuri rotunde

1702.500



Descrierea produsului

- Suprafața superioară și cea laterală, cu filete pentru montajul bacurilor paralele
- Suprafețele de prindere șlefuite
- Pot fi montate de asemenea diferite bacuri interschimbabile (ref. nr. 1701.250 - 1701.280) pe partea superioară
- Potrivite pentru montajul știfturilor
- Prima și a doua operațiune de prindere, fără ajustare
- Potrivite pentru montajul distanțierelor (ref. nr. 1701.190 - 1701.200) pe partea de sus a bacului

Atenție:

Acestea sunt bacuri rigide și se pot folosi pentru piese rectangulare (pene) - paralelism mai mic sau egal cu 0.5 mm ($l/l \leq 0.5$) și pentru piese cilindrice - cilindricitate mai mică sau egală cu 0.5 ($O \leq 0.5$).

Material

- Oțel, călit

Desen




Figura 1





Figura 2

Informații comandă

Lățime bac [mm]	Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.		
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁			h ₂	c
bac, mobil – figura 2										
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800	1702.500

Exemplu de aplicație



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Lațimea de fixare s ₁	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Lațimea de fixare s ₂	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Lațimea de fixare s ₂ Runde Werkstücke	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
Lațimea de fixare s ₃	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Lațimea de fixare s ₄	107 - 214	160 - 332	160 - 464

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.