

Adaptor de fixare • varianta joasă

1703.300



Descrierea produsului

- Adaptor îngust pentru bacurile suport.
- Pentru montajul adaptorului de fixare în 4 puncte (ref. nr. 1703.340), Microgriper (ref. nr. 1703.350), acoperit (ref. nr. 1703.360) și rotund (ref. nr. 1703.380).
- Vă rugăm să comandați separat șuruburile de fixare

Material


Corp

- Oțel, călit

Șurub

- Oțel, calit

Desen



Informații comandă

b	d ₁	Dimensiuni d ₂ [mm]	h ₁	h ₂	[g]	Ref. Nr.
24	20	11	21,7	4	90	1703.300

Accesorii

	l [mm]	d [mm]	[g]	Ref. Nr.
Șuruburi de fixare				
	30	M10	27	1703.320

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.