

Opritoare piesă • rotativ

1705.100




Descrierea produsului

- Poate fi montat în pozițiile prevăzute pe ambele părți ale menghinei
- Filet de fixare M 8
- Poziția axei a 3-a a piesei poate fi presetată și fixată
- Opritorul poate fi îndepărtat de pe piesa odată fixată, pentru a permite accesul total al sculei pe piesă. (repetabilitate de ± 0.01).

Material

- Oțel, brunat

Desen



Informații comandă

| b | | l ₁ | l ₂ | Dimensiuni | | l ₄ min. | l ₄ max. | [g] | Ref. Nr. |
|------|------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----------|
| min. | max. | | | l ₃ min. | l ₃ max. | | | | |
| | | [mm] | | | | | | | |
| 33 | 92 | 67 | 15 | 12 | 63,5 | 53,5 | 113,5 | 1382 | 1705.100 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.