

## Șuruburi de presiune · cu bolt și locaș hexagonal

22030.0150



### Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

#### Material

##### Bolțuri

- Oțel automat, călit, brunat

##### Corp


- Oțel automat, brunat

##### Arc


- Oțel inoxidabil

#### Caracteristici

Forța arcului mărită: marcaj cu două linii



Forța arc standard



Forța arc mărit

#### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere.  
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.


#### Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice -

#### Produse asociate

- Suportți, pentru șuruburi de presiune
- Șuruburi de presiune, cu bolt și locaș hexagonal - INCH

### Desen



### Informații comandă

d <sub>1</sub>	Dimensiuni		SW	Cursă s	Forța arcului <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
	d <sub>2</sub>	l			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
		[mm]	[mm]	[mm]	[N]				
<b>oțel automat, forța arcului mărită</b>									
M10	4,5	23	5	2,5	20	54	250	8,4	22030.0150

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.