

Șuruburi de presiune • cu bolt și fantă

22050.0108



Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

Bolțuri

- Oțel automat, călit, brunat

Corp


- Oțel automat, brunat

Arc


- Oțel inoxidabil

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forță și cursa arcului.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice -

Produse asociate

- Suportți, pentru șuruburi de presiune
- Șuruburi de presiune, cu bolt și fantă - INCH

Desen



Informații comandă

Dimensiuni				Cursă s [mm]	Forța arcului ¹⁾		max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
oțel automat, forța arcului standard									
M8	3,8	16	1,2	2	16	33	250	3,7	22050.0108

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.