

Șuruburi de presiune • cu bolt și fantă

22050.0520



Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305, nitrurat

Corp


- Oțel inoxidabil 1.4305

Arc


- Oțel inoxidabil

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard



Forța arc mărit

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forță și cursa arcului.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice -

Produse asociate

- Suporturi, pentru șuruburi de presiune
- Șuruburi de presiune, cu bolt și fantă - INCH

Desen



Informații comandă

Dimensiuni				Cursă s [mm]	Forța arcului ¹⁾		max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]			
oțel inoxidabil, forța arcului standard									
M20	10	30	2,5	6,5	39	81	250	46	22050.0520

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.