

Șuruburi de presiune · varianta netedă

22070.0012



Descrierea produsului

Special concepute pentru utilizarea în procesul de producție scule.
Se pot utiliza ca și împingător sau ca opritor cu arc.
Este imposibil ca șurubul sau oricare din părțile sale să iasă din orificiul de fixare.

Material

Bolțuri

- Oțel, călit, brunat

Corp

- Oțel automat, brunat

Arc


- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Varianta specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor
forță și cursa arcului.

Desen




Informații comandă

Dimensiuni						Cursă s [mm]	Forța arcului ¹⁾		max. [°C]	Poziție orificiu H7 [mm]	[g]	Ref. Nr.
d ₁ -0,05	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		F ₁ ~	F ₂ ~				
oțel automat, forța arcului standard												
12	7,9	16	36	5	12	6,5	50	130	250	12	27	22070.0012

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.