

Șuruburi de presiune • varianta lungă

22070.0412



Descrierea produsului

A se utiliza ca împingător, opritor, aplicare de presiune sau ca unelement de șoc.

Material

Bolțuri

- Oțel, tratat termic, negru

Corp

- Oțel automat, brunat

Arc

- Oțel inoxidabil

Asamblare

Șuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o șurubelniță.

Vă rugăm să folosiți scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard

Forța arc mărit

Mai multe informații

Note


Varianta specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

Referințe

Blocare filet: acoperire cu poliamidă (pentru detalii vă rugăm să studiați pagina cu date tehnice).

Desen




Informații comandă


Dimensiuni							Cursă s	SW	Forța arcului ¹⁾		Temperatură		Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁	F ₂	min.	max.		[g]
[mm]							[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]			
corp din oțel automat, forța arcului standard, cu blocare filet														
M12	5,5	9,5	43	35	2,7	2	10	4	4	18	-30	90	22	22070.0412

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni				[g]	Ref. Nr.
	d ₁	b	d	l		
[mm]						
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)						
	M12	80	9,5	75	88	22070.0832

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.