

Șuruburi de presiune · varianta lungă

22070.0610



Descrierea produsului

A se utiliza ca împingător, opritor, aplicare de presiune sau ca unelement de șoc.

Material

Bolțuri

- Oțel, tratat termic, negru

Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

Arc

- Oțel inoxidabil

Asamblare

Șuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o șurubelniță.

Vă rugăm să folosiți scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard

Forța arc mărit

Mai multe informații

Note


Variantă specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

Referințe

Blocare filet: acoperire cu poliamidă (pentru detalii vă rugăm să studiați pagina cu date tehnice).

Desen




Informații comandă


Dimensiuni							Cursă s	SW	Forța arcului ¹⁾		max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁	F ₂			
corp din oțel tratat termic, forța arcului standard, fără blocare filet													
M16	7,3	13,4	80	35	3,2	3	11	8	17	74	250	69	22070.0610

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni				[g]	Ref. Nr.
	d ₁	b	d	l		
[mm]						
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)						
	M16	80	13,4	95	110	22070.0834

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.