

Șuruburi de presiune • varianta netedă, cu guler și bolț

22080.0106



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, strângere, ca suport de asamblare, pentru aplicare de presiune, ca opritor, pentru evacuare sau ca un amortizor de șocuri.

Material

Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4303

Arc

- Oțel inoxidabil

Asamblare


Se recomandă toleranță H7 pentru găurile de centrare d_1 .

Mai multe informații

Note

Varianta specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

Desen




Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | | | | | Cursă s | Forța arcului ¹⁾ | | max. [°C] | Poziție orificiu H7 [mm] | [g] | Ref. Nr. |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|
| d ₁ +0,1 +0,04 | d ₂ | d ₃ | d ₄ | d ₅ ±0,04 | l ₁ | l ₂ ~ | l ₃ ~ | l ₄ ~ | [mm] | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | | |
| corp și bolț din oțel inoxidabil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4,8 | 6,5 | 5,85 | 6 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | 250 | 6 | 2 | 22080.0106 | |

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.