

## Șuruburi de presiune • varianta netedă, cu guler și bolț

### 22080.0110



#### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, strângere, ca suport de asamblare, pentru aplicare de presiune, ca opritor, pentru evacuare sau ca un amortizor de șocuri.

#### Material

##### Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305

##### Corp

- Oțel inoxidabil 1.4303

##### Arc

- Oțel inoxidabil

#### Asamblare


Se recomandă toleranță H7 pentru găurile de centrare  $d_1$ .

#### Mai multe informații

#### Note

Varianta specială la cerere.  
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

#### Desen




#### Informații comandă

Dimensiuni									Cursă s [mm]	Forța arcului <sup>1)</sup>		max. [°C]	Poziție orificiu H7 [mm]	[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub> +0,1 +0,04	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> ±0,04	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ~	l <sub>3</sub> ~	l <sub>4</sub> ~		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
[mm]									[mm]	[N]	[N]	[°C]	[mm]	[g]	
<b>corp și bolț din oțel inoxidabil</b>															
10	8,1	11	9,55	10	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29	250	10	9	22080.0110

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

#### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.