

## Șuruburi de presiune • varianta netedă, cu guler și bolț

22080.0124



### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, strângere, ca suport de asamblare, pentru aplicare de presiune, ca opritor, pentru evacuare sau ca un amortizor de șocuri.

#### Material

##### Bolțuri

- Termoplastice POM, alb

##### Corp

- Oțel inoxidabil 1.4303

##### Arc

- Oțel inoxidabil

#### Asamblare


Se recomandă toleranță H7 pentru găurile de centrare  $d_1$ .

#### Mai multe informații

#### Note

Varianta specială la cerere.  
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forță și cursa arcului.

### Desen




### Informații comandă

Dimensiuni									Cursă s	Forța arcului <sup>1)</sup>		Temperatură		Poziție orificiu H7	Greutate [g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.			
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~	[mm]	[N]	[N]	[°C]	[°C]	[mm]	[g]	
corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast																
4	2,8	4,6	3,85	4	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2	-30	50	4	0,5	22080.0124

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.