

Șuruburi de presiune • varianta netedă, cu guler și bolț

22080.0126



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, strângere, ca suport de asamblare, pentru aplicare de presiune, ca opritor, pentru evacuare sau ca un amortizor de șocuri.

Material

Bolțuri

- Termoplastice POM, alb

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4303

Arc

- Oțel inoxidabil

Asamblare


Se recomandă toleranță H7 pentru găurile de centrare d_1 .

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forță și cursa arcului.

Desen




Informații comandă

Dimensiuni										Cursă s	Forța arcului ¹⁾		Temperatură		Poziție orificiu H7	Greutate [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄			F ₁	F ₂	min.	max.			
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~		[mm]	[N]	[N]	[°C]	[°C]	[mm]	[g]	
corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast																	
6	4,8	6,5	5,85	6	15	1	2,3	8,2		5,5	6,1	12	-30	50	6	1,2	22080.0126

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.