

Șuruburi de presiune • varianta netedă, cu guler și bolț
22080.0128



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, strângere, ca suport de asamblare, pentru aplicare de presiune, ca opritor, pentru evacuare sau ca un amortizor de șocuri.

Material

- Bolțuri**
- Termoplastice POM, alb
- Corp**
- Oțel inoxidabil 1.4303
- Arc**
- Oțel inoxidabil

Asamblare


Se recomandă toleranță H7 pentru găurile de centrare d_1 .

Mai multe informații

Note

Varianta specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forță și cursa arcului.

Desen




Informații comandă

Dimensiuni										Cursă s [mm]	Forța arcului ¹⁾		min. max. [°C]	Poziție orificiu H7 [mm]	[g]	Ref. Nr.
d1 +0,1 +0,04	d2	d3	d4	d5 ±0,04	l1	l2 ~	l3 ~	l4 ~			F1 ~ [N]	F2 ~ [N]				
corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast																
8	6,2	8,5	7,55	8	18	1,1	2,9	9,5	6,5	9	20,1	-30	50	8	2,3	22080.0128

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.