

## Blocatoare cu arc

22100.0052



### Descrierea produsului

Șuruburile de presiune se utilizează pentru poziționare

### Material

#### Corp

- Oțel, nichelat

#### Arc

- Oțel inoxidabil 1.4310

### Mai multe informații

#### Note

Arcuri speciale la cerere.

### Desen




Figura 1

Figura 2


Figura 3

### Informații comandă

Dimensiuni					Cursă s	Forța arcului <sup>1)</sup>		Forța compresie arc	max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	L <sub>3</sub> pentru F1 [mm]	L pentru F2	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
corp din oțel, rotunjit – figura 1											
5	16	13	10,4	8	2,6	8	15	2,7	250	0,6	22100.0052

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.