

Blocatoare cu arc

22100.0124



Descrierea produsului

Șuruburile de presiune se utilizează pentru poziționare

Material

Corp

- Oțel inoxidabil A2

Arc

- Oțel inoxidabil 1.4310

Mai multe informații

Note

Arcuri speciale la cerere.

Desen




Figura 1

Figura 2


Figura 3

Informații comandă

Dimensiuni					Cursă s	Forța arcului ¹⁾		Forța compresie arc	max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d ₁ ±0,05	L ₀	pentru F ₁ [mm]	L pentru F ₂ [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
corp din oțel inoxidabil, rotunjit – figura 1											
3	16	13	10,6	8	2,4	4,8	8,6	1,6	250	0,2	22100.0124

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.