

## Blocatoare cu arc

22100.0144



### Descrierea produsului

Șuruburile de presiune se utilizează pentru poziționare

### Material

#### Corp

- Oțel inoxidabil A2

#### Arc

- Oțel inoxidabil 1.4310

### Mai multe informații

#### Note

Arcuri speciale la cerere.

### Desen




Figura 1

Figura 2


Figura 3

### Informații comandă

Dimensiuni				Cursă $s$ [mm]	Forța arcului <sup>1)</sup>		Forța compresie arc [N/mm]	Temperatură max. [°C]	Greutate [g]	Ref. Nr.	
$d_1$ $\pm 0,05$	$L_0$	$L$ pentru F1 [mm]	$L$ pentru F2 [mm]		$F_1$ ~ [N]	$F_2$ ~ [N]					
corp din oțel inoxidabil, rotunjit – figura 1											
4	16	13	11,4	7,5	1,6	8	12,3	2,7	250	0,4	22100.0144

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.