

## Blocatoare cu arc

22100.0373



### Descrierea produsului

Șuruburile de presiune se utilizează pentru poziționare

### Material

#### Corp

- Oțel inoxidabil A2

#### Arc

- Oțel inoxidabil 1.4310

### Mai multe informații

#### Note

Arcuri speciale la cerere.

### Desen




Figura 1

Figura 2


Figura 3

### Informații comandă

Dimensiuni						Cursă s [mm]	Forța arcului <sup>1)</sup>		Forța compresie arc [N/mm]	Temperatura max. [°C]	Greutate [g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	d <sub>2</sub>	L pentru F1 [mm]	L pentru F2	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
corp din oțel inoxidabil, rotunjit, cu guler – figura 3												
3	13	4,1	10	8,9	7	1,1	5,3	7,2	1,75	250	0,2	22100.0373

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.