

Opritoare cu indexare compacte • cu guler hexagonal

22110.0156



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.
Variantele cu / fara blocare au aceeași înălțime.
Datorită locașului la filet boltul de indexare poate fi înșurubat complet .

Material

Corp

- Oțel, brunat

Bolț blocare

- Oțel, călit

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Mai multe informații


Note

Buton nedemontabil
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare

Desen



Informații comandă


Dimensiuni									SW	Forța arcului ¹⁾		max.		Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₄	d ₅	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆		F ₁ ~	F ₂ ~			
-0,02 -0,05									[mm]	[N]		[°C]	[g]	
fără buton – figura 2, Oțel														
12	M20 x 1,5	15	M6	12	33	10	8,5	4	22	11,5	40	250	111	22110.0156

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]		Ref. Nr.
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.