

Opritoare cu indexare compacte • cu guler hexagonal și mecanism de fixare

22110.0237



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.
Variantele cu / fara blocare au aceeași înălțime.
Datorită locașului la filet boltul de indexare poate fi înșurubat complet .

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

- Termoplastice PA 6, negru, mat

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operații

Butonul este tras, rotit 90° și asigurat cu ajutorul unui opritor dințat (pentru cazurile în care știftul nu trebuie să apară în relief).

Mai multe informații


Note

Buton nedemontabil
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucse de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare

Desen



Informații comandă


Dimensiuni							SW	Forța arcului ¹⁾				Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.			
-0,02 -0,05													[g]
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
cu mâner, negru, Oțel inoxidabil													
16	M24 x 2	20	33	78,5	38	12	27	13	54	-30	80	219	22110.0237

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărim cheie [mm]	 [g]	Ref. Nr.
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil				
	M24 x 2	36	58,0	22120.0522

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.