

Opritoare cu indexare • cu guler hexagonal, oțel inoxidabil A4

22120.1075



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.
Varianta din oțel inoxidabil A4 asigură o protecție maximă împotriva coroziunii

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4401

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4401 acoperire cu nichel

Mâner

- Oțel inoxidabil 1.4401

Piuliță de fixare

- Oțel inoxidabil 1.4401

Mai multe informații

Note

Buton nedemontabil
Contrapiuțițele trebuie comandate separat.

Desen




Figura 1


Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni							Forța arcului ¹⁾		🌡️	🏋️	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
cu buton din oțel inoxidabil – figura 2											
5	M10 x 1	8	18	40	18	6	3	14	100	32	22120.1075

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	🏋️ [g]	Ref. Nr.
Contrapuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil 1.4401				
	M10 x 1	16	5,4	22120.1515

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict