

Bolțuri de indexare • cu flanșă de montaj, orizontală

22120.1236



Descrierea produsului

Bolțuri de indexare sunt utilizate în aplicații de indexare.

Material

Carcasă

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru

Bolț blocare

- Oțel, zincat prin galvanizare

Încuietor

- plastic

Asamblare

Asamblare cu șaibe ISO 7092.

Operații

Când folosiți modelul cu blocator, scoateți bolțul, rotiți cu 70° asigurați-l în canalul de fixare (pentru cazul în care bolțul nu trebuie să revină).

Desen




Figura 1

Figura 2

Figura 3

Informații comandă

Dimensiuni														Forța arcului ¹⁾		Temperatură		Greutate	Ref. Nr.	
d	l ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₃	F ₁	F ₂	min.	max.		[g]
-0,05	min.														~	~	[°C]			
cu blocare, dreapta – figura 3																				
12	12	46	40	20	6,4	11	6	29	33	6,5	14,5	19	71	17	25	38	-30	80	136	22120.1236

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.