

Opritoare cu indexare • cu siguranță la deblocare

22122.0025



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

Corp

- Oțel, brunat

Buton de apăsare

- Termoplastic POM, roșu

Bolț blocare

- Oțel, călit

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru-gri, mat

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operații

Acționați butonul roșu și țineți-l în poziția apăsată. Numai atunci se poate extrage pinul de blocare prin tragerea butonului.

Mai multe informații



Note

Buton nedemontabil
Contrainstrucțiile trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Bucse de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

Desen



piulita
22120.0116 - .0118 (Oțel)
22120.0516 - .0518 (Oțel inoxidabil)

Informații comandă

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Dimensiuni					SW [mm]	Forța arcului ¹⁾		min. max.		[g]	Ref. Nr.
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
10	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	9,5	38	-30	80	75	22122.0025

¹⁾ valoarea statistică medie

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.