

Opritoare cu indexare • cu siguranță la deblocare

22122.0105



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

Buton de apăsare

- Termoplastic POM, roșu

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru-gri, mat

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operații

Acționați butonul roșu și țineți-l în poziția apăsată. Numai atunci se poate extrage pinul de blocare prin tragerea butonului.

Mai multe informații



Note

Buton nedemontabil
Contrainstrucțiile trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

Desen





piulita

22120.0116 - .0118 (Oțel)



22120.0516 - .0518 (Oțel inoxidabil)

Informații comandă

Dimensiuni							SW	Forța arcului ¹⁾					Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Oțel inoxidabil													
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0105

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]		Ref. Nr.
Oțel inoxidabil				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.