

Opritoare cu indexare • cu siguranță la deblocare

22122.0125



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

Buton de apăsare

- Termoplastice POM, roșu

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

- Termoplastice PA 6, negru-gri, mat

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operații

Acționați butonul roșu și țineți-l în poziția apăsată. Numai atunci se poate extrage pinul de blocare prin tragerea butonului.

Mai multe informații



Note

Buton nedemontabil
Contrainstrucțiile trebuie comandate separat.

Produse asociate


- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

Desen



piulita
22120.0116 - .0118 (Oțel)
22120.0516 - .0518 (Oțel inoxidabil)

Informații comandă

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Dimensiuni					SW [mm]	Forța arcului ¹⁾		 min. max. [°C]		 [g]	Ref. Nr.
		l ₂ min. [mm]	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
Oțel inoxidabil													
10	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	9,5	38	-30	80	75	22122.0125

¹⁾ valoarea statistică medie

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.