

Opritoare cu indexare • cu cap de blocare rapid

22122.0205



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

Corp

- Oțel, brunat

Buton de apăsare

- Termoplastice POM, roșu

Bolț blocare

- Oțel, călit

Mâner

- Termoplastice PA 6, negru-gri, mat

Asamblare

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operații

Pinul de blocare este tras și blocat prin tragerea butonului. Butonul roșu care se afișează indică poziția de blocare (pinul de blocare). Apăsarea butonului roșu face ca știftul de blocare să sară înapoi în poziția de blocare.

Mai multe informații

Note



Buton nedemontabil

Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

Desen





piulița
22120.0116 - .0118 (Oțel)
22120.0516 - .0518 (Oțel inoxidabil)

Informații comandă

Dimensiuni							SW	Forța arcului ¹⁾		Temperatură		Pondere	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.	[g]	
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
-0,02 -0,04	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0205

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	Ref. Nr.
Oțel				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.